

**Garant****Menetmetsző HSS-E, MF: 3X0,35****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 141055 3X0,35 |
| GTIN              | 4062406223335 |
| Árucikk kategória | 11K           |

**Leírás****Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel.**

**2 menetemelkedésnyi elővágórész. Leppelt és nitridált, homlokszög kb. 15°. Rozsdamentes és nagyszilárdságú acélokhoz.**

Vágásirány: jobbos

Tűrési osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 0,35 mm

Külső Ø: 20 mm

Magasság: 5 mm

**Műszaki leírás**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Tűrési osztály | DIN 13 6g |
| Emelkedés      | 0,35 mm   |
| Külső Ø        | 20 mm     |
| Magasság       | 5 mm      |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Menetméret     | M3×0,35     |
| Menetfajta     | MF          |
| Profilszög     | 60 fok      |
| Szerszámanyag  | HSS E       |
| Szabvány       | EN 22568    |
| Vágásirány     | jobbos      |
| Termék fajtája | Menetmetsző |

### Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas |                |         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | feltételesen alkalmas |                |         |
| Olaj                          | alkalmas              |                |         |
| Száraz                        | feltételesen alkalmas |                |         |