

Garant**Menetmetsző HSS, MF: 39X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	141050 39X1,5
GTIN	4062406222567
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel.****1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Vágásirány: jobbos

Tűrési osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 1,5 mm

Külső Ø: 75 mm

Magasság: 20 mm

Műszaki leírás

Külső Ø	75 mm
Magasság	20 mm
Emelkedés	1,5 mm
Tűrési osztály	DIN 13 6g
Menetméret	M39×1,5

Menetfajta	MF
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		