

Garant**Menetmetsző, UNF: 1.1/2-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	142620 1.1/2-12
GTIN	4062406224257
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Felhasználás:

UNF egységes finommenethez ASME – B1.1.

Tűrés osztály: 2A

Menet / coll: 12

Menet Ø: 38,1 mm

Külső Ø: 75 mm

Magasság: 20 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	12
Külső Ø	75 mm
Menet Ø	38,1 mm
Magasság	20 mm

Menetméret	1.1/2-12 UNF
Vágásirány	jobbos
Menetfajta	UNF
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Tűrési osztály	2A
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		