

**Garant****Menetmetsző, G: G4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	142050 G4
GTIN	4062406224073
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

**Felhasználás:**

**Hengeres Whitworth csőmenethez** DIN ISO 228/1.

Szabvány: EN 24231

Menet / coll: 11

Menet Ø: 113,03 mm

Külső Ø: 160 mm

Magasság: 25 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	113,03 mm
Vágásirány	jobbos
Tűrés osztály	A
Menetméret	G4

Magasság	25 mm
Menet / coll	11
Külső Ø	160 mm
Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 24231
Termék fajtája	Menetmetsző

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Szárász	feltételesen alkalmas		