

Garant**Menetmetsző HSS, MF: 23X1****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 141050 23X1 |
| GTIN | 4062406222314 |
| Árucikk kategória | 11K |

Leírás**Kivitel:**Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel.****1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Vágásirány: jobbos

Tűrési osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 1 mm

Külső Ø: 55 mm

Magasság: 16 mm

Műszaki leírás

| | |
|----------------|-----------|
| Tűrési osztály | DIN 13 6g |
| Emelkedés | 1 mm |
| Magasság | 16 mm |
| Külső Ø | 55 mm |
| Menetméret | M23×1 |

| | |
|----------------|-------------|
| Menetfajta | MF |
| Profilszög | 60 fok |
| Szerszámanyag | HSS |
| Szabvány | EN 22568 |
| Vágásirány | jobbos |
| Termék fajtája | Menetmetsző |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | | |
| Olaj | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |