

Menetmetsző 6e, M: M16



Rendelési adatok

Rendelés száma	140350 M16
GTIN	4062406221713
Árucikk kategória	11K

Leírás

Kivitel:

Zárt, előhasított forma. \geq **M3-as mérettől kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Tűrésmező 6e = **névleges méret alatt kb. 0,03 – 0,04 mm.** „Közepes” tűrés osztályú, ha a csapokat vastag **galvanikus védőréteggel** látják el.

Műszaki leírás

Tűrés osztály	DIN 13 6e
Magasság	18 mm
Külső Ø	45 mm
Emelkedés	2 mm
Menetméret	M16
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS

Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		