

**Garant****Menetmetsző HSS, MF: 4,5X0,35**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	141050 4,5X0,35
GTIN	4062406223052
Árucikk kategória	11K

## Leírás

**Kivitel:**Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel.****1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Vágásirány: jobbos

Tűrési osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 0,35 mm

Külső Ø: 20 mm

Magasság: 5 mm

## Műszaki leírás

Tűrési osztály	DIN 13 6g
Emelkedés	0,35 mm
Magasság	5 mm
Külső Ø	20 mm
Menetméret	M4,5×0,35

Menetfajta	MF
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos
Termék fajtája	Menetmetsző

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		