

**Garant****Menetmetsző 6e, M: M20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	140350 M20
GTIN	4062406221720
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**

Zárt, előhasított forma.  $\geq$  **M3-as mérettől kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Tűrésmező 6e = **névleges méret alatt kb. 0,03 – 0,04 mm.** „Közepes” tűrés osztályú, ha a csapokat vastag **galvanikus védőréteggel** látják el.

**Műszaki leírás**

Külső Ø	45 mm
Magasság	18 mm
Tűrés osztály	DIN 13 6g
Emelkedés	2,5 mm
Menetméret	M20
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok

Szerszámananyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos
Termék fajtája	Menetmetsző

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		