

**Garant****Menetmetsző, UNC: 1.1/8-7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	142520 1.1/8-7
GTIN	4062406224196
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

**Felhasználás:**

**UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.**

Tűrés osztály: 2A

Menet / coll: 7

Menet Ø: 28,56 mm

Külső Ø: 65 mm

Magasság: 25 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	28,56 mm
Külső Ø	65 mm
Menet / coll	7
Magasság	25 mm

Menetméret	1.1/8-7 UNC
Vágásirány	jobbos
Menetfajta	UNC
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Tűrési osztály	2A
Termék fajtája	Menetmetsző

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		