

Garant**Menetmetsző HSS, MF: 52X2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	141050 52X2
GTIN	4062406222789
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel.****1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Vágásirány: jobbos

Tűrési osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 2 mm

Külső Ø: 90 mm

Magasság: 22 mm

Műszaki leírás

Emelkedés	2 mm
Magasság	22 mm
Tűrési osztály	DIN 13 6g
Külső Ø	90 mm
Menetméret	M52x2

Menetfajta	MF
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		