

Garant**Menetmetsző, UNC: 1.3/4-5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	142520 1.3/4-5
GTIN	4062406224202
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Felhasználás:

UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.

Tűrés osztály: 2A

Menet / coll: 5

Menet Ø: 44,45 mm

Külső Ø: 90 mm

Magasság: 36 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	5
Magasság	36 mm
Menet Ø	44,45 mm
Külső Ø	90 mm

Menetméret	1.3/4-5 UNC
Vágásirány	jobbos
Menetfajta	UNC
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Tűrési osztály	2A
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		