

**Garant****Menetmetsző Hatszög, M: M7****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 140920 M7     |
| GTIN              | 4062406221867 |
| Árucikk kategória | 11K           |

**Leírás****Kivitel:**

Külső hatszög szabványos kulcsméretetekhez. Terelőél **nélkül**. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

**Figyelem:**

Sérült menetek utánvágásához vagy nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetmetszéshez.

Tűrési osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 1 mm

Kulcsnyílás: 21 mm

Magasság: 9 mm

**Műszaki leírás**

|             |       |
|-------------|-------|
| Kulcsnyílás | 21 mm |
| Emelkedés   | 1 mm  |
| Magasság    | 9 mm  |
| Menetméret  | M7    |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Vágásirány     | jobbos      |
| Menetfajta     | M           |
| Profilszög     | 60 fok      |
| Szerszámanyag  | HSS         |
| Szabvány       | DIN 382     |
| Tűrés osztály  | DIN 13 6g   |
| Termék fajtája | Menetmetsző |

### Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú)          | feltételesen alkalmas |                |         |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas |                |         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | feltételesen alkalmas |                |         |
| CuZn                          | feltételesen alkalmas |                |         |
| Olaj                          | alkalmas              |                |         |
| Száraz                        | feltételesen alkalmas |                |         |