

Garant**Menetmetsző HSS-E, MF: 30X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	141055 30X1,5
GTIN	4062406223274
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel.**

2 menetemelkedésnyi elővágórész. Leppelt és nitridált, homlokszög kb. 15°. Rozsdamentes és nagyszilárdságú acélokhoz.

Vágásirány: jobbos

Tűrési osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 1,5 mm

Külső Ø: 65 mm

Magasság: 18 mm

Műszaki leírás

Magasság	18 mm
Tűrési osztály	DIN 13 6g
Külső Ø	65 mm
Emelkedés	1,5 mm

Menetméret	M30×1,5
Menetfajta	MF
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas		
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		