

Garant**Menetmetsző HSS, MF: 18X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	141050 18X0,5
GTIN	4062406221263
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel.****1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Vágásirány: jobbos

Tűrési osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 0,5 mm

Külső Ø: 45 mm

Magasság: 14 mm

Műszaki leírás

Külső Ø	45 mm
Magasság	14 mm
Tűrési osztály	DIN 13 6g
Emelkedés	0,5 mm
Menetméret	M18×0,5

Menetfajta	MF
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		