

**Garant****Menetmetsző HSS-E, MF: 39X3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	141055 39X3
GTIN	4062406221300
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**

Zárt, előhasított forma; **kétoldali terelőélel.**

**2 menetemelkedésnyi elővágórész. Leppelt és nitridált, homlokszög kb. 15°. Rozsdamentes és nagyszilárdságú acélokhoz.**

Vágásirány: jobbos

Tűrési osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 3 mm

Külső Ø: 75 mm

Magasság: 20 mm

**Műszaki leírás**

Emelkedés	3 mm
Külső Ø	75 mm
Magasság	20 mm
Tűrési osztály	DIN 13 6g

Menetméret	M39×3
Menetfajta	MF
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos
Termék fajtája	Menetmetsző

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		