

SWISS TOOLS

Esztergakés balos, PSC, Szár Ø / lapkaméret: 50/08HPmm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	320306 50/08HP
GTIN	2050002039766
Árucikk kategória	36D

Leírás**Figyelem:**

A hozzávaló 320001 sz. **HP fúvókát** külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Lapkaméret	08HP
A-méret kinyúlási hossz	60 mm
Pótalkatrészek	P04
Tengelyek csúcstávolsága f	35 mm
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Szár Ø	50 mm
Legkisebb előfúrási Ø D ₁ min	63 mm
Teljes hossz	90 mm
Befogó	PSC
Felhasználás módja	balra

Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő 4 sz. Típus P05	320612 P05
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P05	320611 P05
Íves stift 7 sz. Típus P01	320618 P01
Közbetét, 1 sz. Típus P01	320610 P01
Kallantyú 6 sz. Típus D07	320614 D07
Könyökemelő 4 sz. Típus P06	320612 P06
Szorítócsavar, 3. sz. Típus D07	320611 D07
Fúvókagyűrű 5 sz. Típus D07	320613 D07
Íves stift 7 sz. Típus P04	320618 P04
Közbetét, 1 sz. Típus P05	320610 P05
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P01	320611 P01
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P02	320611 P02
Íves stift 7 sz. Típus P06	320618 P06
Nagy teljesítményű hűtőfúvóka (HP) Típus 63	320001 63
Közbetét, 1 sz. Típus P04	320610 P04
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P06	320611 P06
Íves stift 7 sz. Típus P05	320618 P05
Könyökemelő 4 sz. Típus P04	320612 P04
Közbetét, 1 sz. Típus P06	320610 P06
Könyökemelő 4 sz. Típus P01	320612 P01
Íves stift 7 sz. Típus P02	320618 P02
Könyökemelő 4 sz. Típus P02	320612 P02
Közbetét, 1 sz. Típus P02	320610 P02

