


SWISS TOOLS

Esztergakés balos, HSK-T, Szár Ø / lapkaméret: 40/15HPmm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	320036 40/15HP
GTIN	2050002039650
Árucikk kategória	36D

Leírás**Figyelem:**

A hozzávaló 320001 sz. **HP fúvókát** külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Tengelyek csúcstávolsága f	27 mm
Pótalkatrészek	P05
Legkisebb előfúrási Ø D ₁ min	50 mm
Lapkaméret	15
Szár Ø	40 mm
A-méret kinyúlási hossz	55 mm
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Teljes hossz	77 mm
Befogó	HSK-T
Felhasználás módja	balra

Befogó szabvány	ISO 12164-3
belső hűtés	igen
Szár típusa	Üreges szárú kúp
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Közbetét, 1 sz. Típus P04	320610 P04
Kallantyú 6 sz. Típus D07	320614 D07
Könyökemelő 4 sz. Típus P05	320612 P05
Könyökemelő 4 sz. Típus P02	320612 P02
Könyökemelő 4 sz. Típus P01	320612 P01
Íves stift 7 sz. Típus P02	320618 P02
Íves stift 7 sz. Típus P06	320618 P06
Íves stift 7 sz. Típus P01	320618 P01
Közbetét, 1 sz. Típus P05	320610 P05
Közbetét, 1 sz. Típus P06	320610 P06
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P01	320611 P01
Könyökemelő 4 sz. Típus P04	320612 P04
Közbetét, 1 sz. Típus P02	320610 P02
Közbetét, 1 sz. Típus P01	320610 P01
Könyökemelő 4 sz. Típus P06	320612 P06
Íves stift 7 sz. Típus P04	320618 P04
Fúvókagyűrű 5 sz. Típus D07	320613 D07
Íves stift 7 sz. Típus P05	320618 P05
Szorítócsavar, 3. sz. Típus D07	320611 D07
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P02	320611 P02
Nagy teljesítményű hűtőfúvóka (HP) Típus 63	320001 63
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P05	320611 P05

Szorítócsavar, 3. sz. Típus P06

320611 P06