

SWISS TOOLS

**Esztergakés jobbos, HSK-T, Szár Ø / lapkaméret: 40/11HPmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320040 40/11HP
GTIN	2050002039667
Árucikk kategória	36D

**Leírás****Figyelem:**

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

A hozzávaló 320001 sz. **HP fúvókát** külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.

**Műszaki leírás**

Tengelyek csúcstávolsága f	27 mm
A-méret kinyúlási hossz	55 mm
Lapkaméret	11
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Pótalkatrészek	S05
Szár Ø	40 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>1</sub> min	50 mm
Teljes hossz	75 mm
Befogó	HSK-T
Felhasználás módja	jobbos

Befogó szabvány	ISO 12164-3
belső hűtés	igen
Szár típusa	Üreges szárú kúp
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Íves stift 7 sz. Típus P05	320618 P05
Közbetét, 1 sz. Típus P05	320610 P05
Íves stift 7 sz. Típus P01	320618 P01
Nagy teljesítményű hűtőfűvóka (HP) Típus 63	320001 63
Közbetét, 1 sz. Típus P06	320610 P06
Könyökemelő 4 sz. Típus P01	320612 P01
Íves stift 7 sz. Típus P02	320618 P02
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P06	320611 P06
Könyökemelő 4 sz. Típus P04	320612 P04
Íves stift 7 sz. Típus P06	320618 P06
Könyökemelő 4 sz. Típus P02	320612 P02
Közbetét, 1 sz. Típus P04	320610 P04
Fűvókagyűrű 5 sz. Típus D07	320613 D07
Könyökemelő 4 sz. Típus P05	320612 P05
Kallantyú 6 sz. Típus D07	320614 D07
Közbetét, 1 sz. Típus P02	320610 P02
Könyökemelő 4 sz. Típus P06	320612 P06
Íves stift 7 sz. Típus P04	320618 P04
Közbetét, 1 sz. Típus P01	320610 P01
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P02	320611 P02
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P01	320611 P01
Szorítócsavar, 3. sz. Típus D07	320611 D07

Szorítócsavar, 3. sz. Típus P05

320611 P05