

SWISS TOOLS

Esztergakés jobbos, PSC, Szár Ø / lapkaméret: 50/12HPmm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	320315 50/12HP
GTIN	2050002039827
Árucikk kategória	36D

Leírás**Figyelem:**

A hozzávaló 320001 sz. **HP fúvókát** külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Tengelyek csúcstávolsága f	35 mm
Pótalkatrészek	P01
Legkisebb előfúrási Ø D ₁ min	63 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Szár Ø	50 mm
Lapkaméret	12
A-méret kinyúlási hossz	60 mm
Teljes hossz	90 mm
Befogó	PSC
Felhasználás módja	jobbos

Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Fúvókagyűrű 5 sz. Típus D07	320613 D07
Íves stift 7 sz. Típus P06	320618 P06
Nagy teljesítményű hűtőfúvóka (HP) Típus 63	320001 63
Könyökemelő 4 sz. Típus P02	320612 P02
Íves stift 7 sz. Típus P05	320618 P05
Íves stift 7 sz. Típus P01	320618 P01
Közbetét, 1 sz. Típus P04	320610 P04
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P05	320611 P05
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P06	320611 P06
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P01	320611 P01
Szorítócsavar, 3. sz. Típus D07	320611 D07
Íves stift 7 sz. Típus P02	320618 P02
Könyökemelő 4 sz. Típus P04	320612 P04
Könyökemelő 4 sz. Típus P06	320612 P06
Közbetét, 1 sz. Típus P06	320610 P06
Közbetét, 1 sz. Típus P05	320610 P05
Könyökemelő 4 sz. Típus P05	320612 P05
Szorítócsavar, 3. sz. Típus P02	320611 P02
Közbetét, 1 sz. Típus P01	320610 P01
Kallantyú 6 sz. Típus D07	320614 D07
Közbetét, 1 sz. Típus P02	320610 P02
Könyökemelő 4 sz. Típus P01	320612 P01
Íves stift 7 sz. Típus P04	320618 P04

