



Hegyes kombinált fogó, krómozott VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 145mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	701655 145
GTIN	4003773079361
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Fogófelületek speciális hárompontos kontúrral lapos alkatrészek biztonságos megfogásához. Könnyű vágás a nagy áttételű erős csuklónak köszönhetően. A markolatrészen lévő mart hornyok kis alkatrészek, mint pl. szegek, stiftek és csapok biztonságos megfogást és húzását teszik lehetővé. Kézre álló, neheze hozzáférhető területeken végzett munkákhoz. Karcosú alakú fej hegyes végű pófákkal.

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Szabvány:

DIN ISO 5746.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Műszaki leírás

Teljes hossz	145 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2 mm
Vágási értékek: Középkemény huzal max. Ø	3 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyel	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Speciális szerszámacél

Felület	krómozott
szikramentes	nem
Termék fajtája	Multifunkciós fogó