



MultiMaster AMM 300 Plus Start akkus, Típus: 71292561



Rendelési adatok

Rendelés száma	077825 71292561
GTIN	4014586884141
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

Piacvezető oszcilláló szerszámok három különböző teljesítmény kategóriában (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) új kivitelben **Starlock szerszámefogóval** (továbbfejlesztett erőátvitel akár 35 %-kal gyorsabb munkavégzéshez).

- **Szinte korlátlan felhasználási lehetőségek (fűrészelés, csiszolás, hántolás, vágás, ráspolozás) az oszcilláló mozgásfolyamat következtében (csekély porképződés).**
- **Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás az optimális felhasználáshoz.**
- **Maximális minőség és stabilitás a fém meghajtásnak és golyós- és tűcsapágyak általános felhasználásának köszönhetően.**
- **Optimális felhasználás a puha betéteket tartalmazó ergonomikus design és a csekély súly következtében.**

A Starlock Plus szerszámefogónak köszönhetően önnek 100 FEIN tartozékhoz van hozzáférése a Starlock és Starlock Plus teljesítmény kategóriában.

MultiTool építéshez és felújításhoz fában, fémben, gipszkartonban és műanyagban végzett fűrészeléshez szükséges alapfelszereltséggel.

Tartalom:

1× műanyag szerszámkoffer, 1× E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm), 1× E-Cut Long-Life fűrészlap (65 mm), 1× univerzális E-Cut fűrészlap (44 mm).

1× gyorstöltő készülék ALG 80, 2× Li-Ion akkupakk (12 V / 3 Ah). 1 „Akku” szerszámkoffer készlet töltőkészülékkel, 1 csiszolólap tartóval, 3-3 csiszolólap (80, 120, 180 szemcse), 1 univerzális E-Cut fűrészlap (29 mm).

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073834 és 073845 sz. alatt talál.

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Fein E 12 V típus

Gyártó jelölése: AFMT 12 QSL

Akkumulátor kapacitás: 3 Ah

Akkumulátor-feszültség: 12 V

Szerszámbefogás: StarlockPlus, Starlock

Rezgésszám: 11000 - 18000 min⁻¹

Rezgési szög: 3,2 fok

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	12 V
Akkumulátor kapacitás	3 Ah
Gyártó jelölése	AFMT 12 QSL
Rezgésszám	11000 - 18000 min ⁻¹
Súly	1,5 kg
Csiszolólap sarokméret	80 mm
Szerszámbefogás	StarlockPlus, Starlock
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Rezgési szög	3,2 fok
Energiaellátás	Akkus
Csomagolás	Szállítókoszár
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Fein E 12 V típus
Termék fajtája	Rezgőkészülékek

Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus FE30	073845 FE30
Akkumulátortöltő készülék Típus FE50	073845 FE50
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség FE12 V	073836 FE12

Akkumulátortöltő készülék Típus FE80

073845 FE80

Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE12 V

073837 FE12