



## Magfúró HSS Fogásmélység 25 mm, Ø DC: 13mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	119010 13
GTIN	4014586611815
Árucikk kategória	03G

### Leírás

**Kivitel:**

HSS magfúrók QuickIN befogással.

**Teljes hossz: 72 mm** minden fúróméretnél.

**Alkalmazható:**

Gyorsváltó rendszer az időtakarékos, kulcs nélküli szerszámcsere érdekében.

A FEIN magfúró-egységekhez megfelelő, adapterrel más gyártmányokhoz is használható. A magfúró csak egy anyaggyűrűt forgácsol ki, ez kb. 40 % – 60 % időmegtakarítást jelent.

**Tartalom:**

Központosító csap **nélkül**.

**Figyelem:**

FEIN magfúró egységeket lásd 076520/ 076524/ 076526 sz. 0. csoport – Műhelyfelszerelések.

A 119010 és 119000 sz. magfúró felhasználás esetén a 119019 sz. központosító csap szükséges.

### Műszaki leírás

Névleges Ø D <sub>c</sub>	13 mm
Szerszámanyag	HSS
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Körkivágó

### Felhasználói adatok

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		