



Egyenes csiszoló, Típus: GGS28LCE



Rendelési adatok

Rendelés száma	077265 GGS28LCE
GTIN	3165140584821
Árucikk kategória	03C

Leírás

Kivitel:

Kompakt, kézre álló egyenes csiszoló változatos csiszolási munkákhoz.

- **Constant-Electronic a nagy terhelés alatt is állandó fordulatszám érdekében.**
- **Új befogórendszer a csapos köszörűkövek hézagmentes rögzítéséhez.**
- **Lágy indulás és KickBack Stop: Felismeri a megszorulást, azonnal kikapcsolja a gépet.**
- **Kikapcsoló szénkefe a motor nagy védelme érdekében.**
- **Hosszú élettartam a közvetlen hűtés és duplán tömített golyóscsapágy következtében.**
- **6 fokozatú fordulatszám előválasztás különböző anyagokhoz**
- **Hosszú, karcsú köszörűorsó – különösen alkalmas nehezen hozzáférhető helyeken való használathoz.**

Tartalom:

Szorítópatron 6 mm, 2 db 19 méretű szorítókulcs.

Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	650 W
Gyártó jelölése	GGs 28 LCE
Súly	1,6 kg
Elektronikus fordulatszám előválasztás	igen
Max. vibráció EN szerint	14 m/s ²
Fordulatszám-tartomány	10000 - 28000 min ⁻¹

Maximális szorítópatron Ø	6 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Egyenes csiszoló