



Egyenes csiszoló, Típus: GGS8CE



Rendelési adatok

Rendelés száma	077265 GGS8CE
GTIN	3165140584852
Árucikk kategória	03C

Leírás

Kivitel:

Kompakt, kézre álló egyenes csiszoló változatos csiszolási munkákhoz.

- **Constant-Electronic a nagy terhelés alatt is állandó fordulatszám érdekében.**
- **Új befogórendszer a csapos köszörűkövek hézagmentes rögzítéséhez.**
- **Lágy indulás és KickBack Stop: Felismeri a megszorulást, azonnal kikapcsolja a gépet.**
- **Kikapcsoló szénkefe a motor nagy védelme érdekében.**
- **Hosszú élettartam a közvetlen hűtés és duplán tömített golyóscsapágy következtében.**
- **6 fokozatú fordulatszám előválasztás különböző anyagokhoz**
- **Hosszú, karcsú köszörűorsó – különösen alkalmas nehezen hozzáférhető helyeken való használathoz.**
- **Nagy nyomatékú 750 Wattos motor a nagy munkavégzési sebességhez.**
- **Csökkentett fordulatszámú, rozsdamentes acélok megmunkálásához is alkalmas.**

Tartalom:

Szorítópatron 6 mm, 2 db 13-as és 19-es egyoldalú villáskulcs.

Műszaki leírás

Elektronikus fordulatszám előválasztás	igen
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Súly	1,7 kg
Gyártó jelölése	GG8 8 CE
Teljesítményfelvétel	750 W

Fordulatszám-tartomány	2500 - 8000 min ⁻¹
Maximális szorítópatron Ø	6 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Egyenes csiszoló