



Védősisak BOP ENERGY 3000, Szín: YELLOW



Rendelési adatok

Rendelés száma	097807 YELLOW
GTIN	4017765057398
Árucikk kategória	09K

Leírás

Kivitel:

Üvegszálaspoliészterből készült **kiváló minőségű duroplaszt sisak** feszültség alatt, vagy feszültség alatt álló alkatrész közelében végzett munkákhoz **max. AC 1.000 V-ig** (vagy DC 1.500 V-ig). A sisak magas hőmérsékletek esetén is alaktartó és véd az ívfény ellen. Véd a folyékony fém cseppektől (MM) és az oldalirányú deformációtól (LD). Hidegnek ellenáll -30 °C -ig, hőálló 150 °C -ig.

- **6 pontos hevederpánt, állítható magasságú**
- **Befogó nélkül**
- **Natúr bőr izzadság felszívó pánt**
- **Egyenes alak**
- **Forgózár**

Felhasználás:

Energia szolgáltatók, erősáramú üzemek, vasúttársaságok, forró üzemek, vegyipar, villamossági munkák.

Szabvány:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikáció:

Véd a folyékony fém cseppektől (MM) és az oldalirányú deformációtól (LD). Hidegnek ellenáll -30 °C -ig, hőálló 150 °C -ig.

Alkalmazható:

097836 sz. ívfény rostély 097831 sz. MFA multifunkciós adapterrel.

Sisak tulajdonságai: Véd a folyékony fröccsenő fémtől

Sisakhéj anyaga: UP-GF üvegszál poliszter

Lencse bevonat: Vegyszereknek ellenáll

Bőségállítás: Forgózár

Méret: 53 - 61 cm

Súly: 475 g

Műszaki leírás

Bőségállítás	Forgózár
Súly	475 g
Lencse bevonat	Vegyszereknek ellenáll
Méret	53 - 61 cm
Sisak tulajdonságai	Védelmi tulajdonságok 150 °C-ig
Sisak tulajdonságai	Elektromos szigetelés
Sisak tulajdonságai	Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig
Sisak tulajdonságai	Véd az oldalsó deformációtól
Sisak tulajdonságai	Véd a folyékony fröccsenő fémtől
Sisakhéj anyaga	UP-GF üvegszál poliészter
Szabvány	DIN EN 50365
Szabvány	DIN EN 397
Termék fajtája	Védősisak

Tartozék

Izzadság felszívó pánt Típus SL	097822 SL
Víztisztá rostély gumiszalaggal Energy Visor	097835
Állsúly Felakasztó 4P	097823 4P
Víztisztá rostély ArcShield Lencse anyaga PC	097836 PC
Izzadság felszívó pánt Típus HT	097822 HT
Izzadság felszívó pánt Típus L	097822 L