



Védősisak BOP ENERGY 3000, Szín: RED



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 097807 RED |
| GTIN | 4017765057435 |
| Árucikk kategória | 09K |

Leírás

Kivitel:

Üvegszálás poliészterből készült **kiváló minőségű duroplaszt sisak** feszültség alatt, vagy feszültség alatt álló alkatrész közelében végzett munkákhoz **max. AC 1.000 V-ig** (vagy DC 1.500 V-ig). A sisak magas hőmérsékletek esetén is alaktartó és véd az ívfény ellen. Véd a folyékony fém cseppektől (MM) és az oldalirányú deformációtól (LD). Hidegnek ellenáll -30 °C -ig, hőálló 150 °C -ig.

- **6 pontos hevederpánt, állítható magasságú**
- **Befogó nélkül**
- **Natúr bőr izzadság felszívó pánt**
- **Egyenes alak**
- **Forgózárrel**

Felhasználás:

Energia szolgáltatók, erősáramú üzemek, vasúttársaságok, forró üzemek, vegyipar, villamossági munkák.

Szabvány:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikáció:

Véd a folyékony fém cseppektől (MM) és az oldalirányú deformációtól (LD). Hidegnek ellenáll -30 °C -ig, hőálló 150 °C -ig.

Alkalmazható:

097836 sz. ívfény rostély 097831 sz. MFA multifunkciós adapterrel.

Sisak tulajdonságai: Véd a folyékony fröccsenő fémtől

Sisakhéj anyaga: UP-GF üvegszál poliészter

Lencse bevonat: Vegyszereknek ellenáll

Bőségállítás: Forgózár

Méret: 53 - 61 cm

Súly: 475 g

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Bőségállítás | Forgózár |
| Súly | 475 g |
| Lencse bevonat | Vegyszereknek ellenáll |
| Méret | 53 - 61 cm |
| Sisak tulajdonságai | Védelmi tulajdonságok 150 °C-ig |
| Sisak tulajdonságai | Elektromos szigetelés |
| Sisak tulajdonságai | Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig |
| Sisak tulajdonságai | Véd az oldalsó deformációtól |
| Sisak tulajdonságai | Véd a folyékony fröccsenő fémtől |
| Sisakhéj anyaga | UP-GF üvegszál poliészter |
| Szabvány | DIN EN 50365 |
| Szabvány | DIN EN 397 |
| Termék fajtája | Védősisak |

Tartozék

| | |
|--|-----------|
| Izzadság felszívó pánt Típus L | 097822 L |
| Izzadság felszívó pánt Típus HT | 097822 HT |
| Víztisztá rostély ArcShield Lencse anyaga PC | 097836 PC |
| Izzadság felszívó pánt Típus SL | 097822 SL |
| Állsúly Felakasztó 4P | 097823 4P |
| Víztisztá rostély gumiszalaggal Energy Visor | 097835 |