



## Védősisak EuroGuard, Szín: WHITE



### Rendelési adatok

Rendelés száma	097816 WHITE
GTIN	4017765038038
Árucikk kategória	09K

### Leírás

#### Kivitel:

Nagynyomású polietilén biztonsági sisak modern designnal, **csekély súllyal**, ezzel egyidejűleg optimalizált védőfelülettel. Nagyon alkalmas szabadtéri használathoz és alacsony hőmérsékletekhez -20°C-ig. A nagy homloklétfelület 6 × 6 cm-es **feliratozható felületet** biztosít. A hat rögzítési ponttal rendelkező állítható magasságú belső kialakításnak köszönhetően biztosított a kényelmes viselet. A két oldalsó nyílás lehetőséget biztosít fülvédő és arcvédő rostély felszerelésére. Csapék elvezetővel, 30 mm Euroslot rögzítővel, környezetbarát műbőr izzadság felszívó pánttal és szabályozható oldalsó szellőzővel.

#### Felhasználás:

Építőipar, magas- és mélyépítés.

#### Szabvány:

DIN EN 397

#### Alkalmazható :

Fülvédő 097756; 097753 sz.

#### Alkatrész:

097822 sz. izzadság felszívó pánt három kivitelben.

Sisakhéj anyaga: HDPE

Súly: 340 g

### Műszaki leírás

Súly	340 g
------	-------

Festék	WHITE
Sisakhéj anyaga	HDPE
Szabvány	DIN EN 397
Termék fajtája	Védősisak

## Tartozék

Fülvédő Peltor™ Optime™ sisakos kivitel Típus 3	097753 3
Izzadság felszívó pánt Típus SL	097822 SL
Izzadság felszívó pánt Típus L	097822 L
Állszíj Felakasztó 4P	097823 4P
Fülvédő Peltor™ X sorozatú sisakos kivitel Típus X5	097756 X5
Fülvédő Peltor™ Optime™ sisakos kivitel Típus 1	097753 1
Fülvédő Peltor™ X sorozatú sisakos kivitel Típus X4	097756 X4
Fülvédő Peltor™ X sorozatú sisakos kivitel Típus X2	097756 X2
Fülvédő Peltor™ X sorozatú sisakos kivitel Típus X1	097756 X1
Izzadság felszívó pánt Típus HT	097822 HT
Fülvédő Peltor™ Optime™ sisakos kivitel Típus 2	097753 2
Fülvédő Peltor™ X sorozatú sisakos kivitel Típus X3	097756 X3