



Induktív szögtapintós mérőeszköz, Típus: GT31



Rendelési adatok

Rendelés száma	434779 GT31
GTIN	7630041112337
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Szögben mozgó mérőbetét két irányban történő mérésekhez. Golyóscsapágyazott emelőrendszer tömegkiegyenlítéssel. Ütközésvédelemmel a két megcsúszó tengelykapcsolónak köszönhetően. Mérőbetét keményfém gömbbel - Ø 2 mm, **180°-ban elforgatható**. Automatikus tapintási irány átváltás előjelváltás nélkül. Ház két fecskefark megvezetővel.

Felhasználás:

Ideális párhuzamosság és egyenesség méréshez, valamint gépek beállításához.

Műszaki leírás

Méréstartomány	± 0,3 mm
Linearitás eltérés (L = mérési hossz mm-ben)	$0,2 + 50 \times L^2 \mu\text{m}$
Ismételhetőség	0,1 μm
Mérőerő az elektronikus nullapontnál	0,1 N
Termék fajtája	Tapintó