



Egyfokozatú kézi fúrógép, Típus: 720552



Rendelési adatok

Rendelés száma	075110 720552
GTIN	4014586882413
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

Fein kézi fúrógép –

- **Precíziós fúrótokmány teljesen fém kivitelben.**
- **Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás a finom megfúráshoz.**
- **Fém hajtóműház a csapágy fix elhelyezkedése érdekében.**
- **Fogazott segédmarkolat a biztonságos fogáshoz.**
- **FEIN Sensitiv markolat a fáradtságmentes és biztonságos munkavégzéshez.**
- **Integrálkapcsoló a kényelmes kezeléshez.**

Kompakt, magas fordulatszámmal.

Előny:

Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.

Tartalom:

Inkluzív 1 gyorsbefogó fúrótokmány 0,5 – 10 mm, **befogóerő-biztosítással.**

Műszaki leírás

Fúrótokmány befogó	1/2 col – 20 UNF
Jobb- / bal forgásirány	igen
Súly	1,7 kg
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²

Teljesítményfelvétel	500 W
Fúrótokmány befogási tartomány	0,5 - 10 mm
Maximális csigafúró Ø acélban	6 mm
Gyártó jelölése	BOP-6
Maximális csigafúró Ø fában	20 mm
Fordulatszám-tartomány	0 - 4000 min ⁻¹
Energiaellátás	Vezetékes
Alkalmas anyagok	Acél
Termék fajtája	Fúrógép