



Egyfokozatú kézi fúrógép, Típus: 720553



Rendelési adatok

Rendelés száma	075110 720553
GTIN	4014586882468
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

Fein kézi fúrógép –

- **Precíziós fúrótokmány teljesen fém kivitelben.**
- **Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás a finom megfúráshoz.**
- **Fém hajtóműház a csapágy fix elhelyezkedése érdekében.**
- **Fogazott segédmarkolat a biztonságos fogáshoz.**
- **FEIN Sensitiv markolat a fáradtságmentes és biztonságos munkavégzéshez.**
- **Integrálkapcsoló a kényelmes kezeléshez.**

Sokoldalúan használható fúráshoz, süllyesztéshez, menetvágáshoz.

Előny:

Fúró befogó szorítóerő-biztosítással.

Tartalom:

Inkluzív 1 gyorsbefogó fúrótokmány 1,5 – 13 mm, **befogóerő-biztosítással.**

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	BOP-10
Fúrótokmány befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Fúrótokmány befogó	1/2 col – 20 UNF
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²

Maximális csigafúró Ø acélban	10 mm
Teljesítményfelvétel	500 W
Maximális csigafúró Ø fában	30 mm
Súly	1,8 kg
Jobb- / bal forgásirány	igen
Fordulatszám-tartomány	0 - 1500 min ⁻¹
Energiaellátás	Vezetékes
Alkalmas anyagok	Acél
Termék fajtája	Fúrógép