

Garant**Esztergákés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 12/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260906 12/11
GTIN	4045197805096
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	19 mm
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Lapkaméret	11 mm
Szárméret	12 mm
Kés ISO kódja	STGCR/L 1212F11
Váltólapka csavar készlet	269028 18
Teljes hossz L	80 mm
Működő szélesség L ₄	16 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	90 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergákés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 18

269028 18

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500