

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260906 16/11
GTIN	4045197805904
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Szárméret	16 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 18
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz L	100 mm
Kés ISO kódja	STGCR/L 1616H11
Fejhossz L ₁	19 mm
Működő szélesség L ₄	20 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	90 fok
Felhasználás	Külső hosszesztorgálás
Felhasználás	Síkesztorgálás
Felhasználás	Külső hosszesztorgálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 18

269028 18

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500