

**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 12/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260907 12/11
GTIN	4045197805911
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Működő szélesség L <sub>4</sub>	16 mm
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Szárméret	12 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	19 mm
Teljes hossz L	80 mm
Lapkaméret	11 mm
Kés ISO kódja	STGCR/L 1212F11
Váltólapka csavar készlet	269028 18
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	90 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

---

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Váltólapka csavar készlet Típus 18	269028 18
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500