

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/11 mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260907 16/11
GTIN	4045197805928
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	19 mm
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szárméret	16 mm
Kés ISO kódja	STGCR/L 1616H11
Működő szélesség L ₄	20 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 18
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	90 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 18	269028 18
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500