



Dekopírfűrész, Típus: GST150BCE



Rendelési adatok

Rendelés száma	078200 GST150BCE
GTIN	3165140463560
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

Bosch dekopírfűrész egyszerű és szerszám nélküli fűrészlap cserével a Bosch SDS rendszernek köszönhetően. **Íves alakú** dekopírfűrész.

- **Nagy teljesítménytartalék kemény és vastag gerendákban is a nagy teljesítményű és túlterhelhető 780 Watt motornak köszönhetően.**
- **Extrém robusztus és hajlításnak ellenálló talp a legkeményebb igénybevételhez.**

Tartalom:

1× fűrészlap, takarólap, csúszótalp, elszívó adapter, szívófej, szállítókoszor.

Műszaki leírás

Löketszám	500 - 3100 min ⁻¹
Teljesítményfelvétel	780 W
Gyártó jelölése	GST150BCE
Súly	2,7 kg
Max. vibráció EN szerint	7,0 m/s ²
Maximális fűrészelési vastagság acélban	10 mm
Maximális fűrészelési vastagság fában	150 mm

Szerszám nélküli szerszámcsere	igen, SDS rendszer
Különlegesség	Robusztus
Ingalöket	4-szeres
Gérszög beállítás	igen
Megfelelő dekopírfűrészlapok	588400 – 588551
Csomagolás	Transportkoffer
Felépítés	Kengyel alakja
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Fűrész

Tartozék

Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T118AHM	588400 T118AHM
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T118A	588400 T118A
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T318A	588400 T318A
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T118AF	588400 T118AF
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T127D	588400 T127D
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T318B	588400 T318B
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T118B	588400 T118B