



Egyenes csiszoló, Típus: 722325



Rendelési adatok

Rendelés száma	077261 722325
GTIN	4014586880648
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

- Különösen kézre álló egyenes csiszoló.
- Nyugodt járás többszörösen csapágyazott orsóval.
- Nagy teljesítményű motor nagy nyomatékkal.
- A fordulatszám-szabályozás következtében kitűnően alkalmas nemesacél megmunkálásához, valamint csiszoló és polírozási munkákhoz.
- Csapos köszörűkövekhez és keményfém turbómarókhoz alkalmas.

Univerzális egyenes csiszoló nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz. A karcsú, kézre álló nyak lehetővé teszi a belső csiszolást.

- Különösen kézre álló egyenes csiszoló.
- Alkalmas nemesacél megmunkálásához és könnyű csiszolási és polírozási munkákhoz.
- Nagy benyúlási mélység nehezen hozzáférhető helyekhez.
- A változó fordulatszám lehetővé teszi különböző szerszámok használatát.

Tartalom:

Szorítópatron \varnothing 6 mm, 2 db 13 és 17 méretű szorítókulcs.

Figyelem:

Az egyenes csiszolók max. \varnothing 12 mm turbómarók használatához engedélyezettek.

Műszaki leírás

Kábelhossz	4 m
Max. vibráció EN szerint	$< 2,5 \text{ m/s}^2$

Súly	1,5 kg
Teljesítményfelvétel	350 W
Gyártó jelölése	GSZ4-90EL
Elektronikus fordulatszám előválasztás	igen
Fordulatszám-tartomány	3500 - 8500 min ⁻¹
Maximális szorítópatron Ø	6 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Egyenes csiszoló

Tartozék

Szorítópatron egyenes csiszolóhoz Szorítópatron Ø 6 mm	077268 6
--	----------