


Garant**Perforált lemez a hátoldalra, Munkalap hossz: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920365 2000
GTIN	4062406224783
Árucikk kategória	91S

Leírás**Kivitel:**

Acéllemezről hajlítva, □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

A könnyű terhelésekhez készült elektromosan állítható magasságú munkaállomásokra történő hátoldali rögzítéshez. A perforált lemezeket a hátoldali keresztmervítőre kell csavarozni.

Alkalmazható:

Könnyű terhelésekhez készült elektromosan állítható magasságú munkaállomások, 920301 – 920306 sz.

Tartalom:

Rögzítőanyag.

Szín:

RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Mélység	70 mm
Szélesség	1745 mm
Magasság	334 mm
Súly	9,5 kg
Anyagvastagság	1 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm

Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Hátfal