

Garant**Tisztító propeller, Szárny Ø: 260****Rendelési adatok**

Rendelés száma	358950 260
GTIN	4062406229412
Árucikk kategória	31E

Leírás**Kivitel:**

- **Robusztus szerkezet.**
- **A szárnyak az orsó fordulatszámaival nyílnak és záródnak.**
- **Megjelölt szárnyvégek az optimalizált láthatóság érdekében.**
- **Tetszőleges belső hűtéses szerszámtartó rendszerekbe való befogáshoz.**

A gépet 2000 ford./perc fordulatszámon kell elindítani, és lassan kell 5000 ford./perc – 8000 ford./perc értékre növelni.

Előny:

- **Befogóeszközök, munkadarabok és gépasztalok hatékony tisztítása.**
- **Forgács csomók és felgyülemlett folyadék eltávolítása.**
- **Tökéletes megoldás az automatizált munkafolyamathoz.**

Opcionális tartozék:

Tartalék tisztító propeller 358951 sz.

Műszaki leírás

Szár Ø	20 mm
Fordulatszám-tartomány	5000 - 8000 min ⁻¹

Termék fajtája

Tisztító propeller

Tartozék

Tartalék tisztító propeller Típus 1

358951 1

Tartalék tisztító propeller Típus 4

358951 4

Tartalék rugó készlet, 4 db 4

358953 4