

Garant**Négyes racsnis csillagkulcs „4 in 1”, Típus: 21-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614847 21-27
GTIN	4062406229917
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsnis – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik.

Extrém kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Műszaki leírás

Maximális gyűrűmagasság h_2	30 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D1$	40 mm
Maximális gyűrűmagasság h_1	26 mm
Kulcsnyílás $_4$	27 mm
Kulcsnyílás $_1$	21 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcsnyílás $_3$	24 mm
Kulcsnyílás $_2$	22 mm
Teljes hossz L	275 mm
Maximális gyűrű $\varnothing D2$	52 mm
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Racsní, irányváltós	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs