

Garant**Négyes racsnis csillagkulcs „4 in 1”, Típus: 12-15****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614847 12-15
GTIN	4062406229900
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsni – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik.

Extrém kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Műszaki leírás

Maximális gyűrű Ø D1	26,5 mm
Kulcsnyílás ₁	12 mm
Maximális gyűrűmagasság h ₁	17,1 mm
Maximális gyűrű Ø D2	29,5 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Maximális gyűrűmagasság h ₂	18 mm
Kulcsnyílás ₄	15 mm
Teljes hossz L	190 mm
Kulcsnyílás ₂	13 mm
Kulcsnyílás ₃	14 mm
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Racsní, irányváltós	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs