



Precíziós hengerzár magas kengyellel megosztott kulcs, Ház Ø: 40mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085876 40
GTIN	4003482453124
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

Masszív sárgaréz test, rozsdamentes precíziós zárszerkezet, edzett, krómozott és kettős reteszelésű acélkengyellel.

Extra magas kengyellel.

A 116 Profi sorozat a következő speciális kivitelek külön ajánlatkérésre szállítható: Minta szerint készült zárok vagy főkulccsal és pótkulccsal rendelkező zárok.

A lakat egy masszív sárgaréz testtel rendelkezik, melyek kapukat, eszközöket és sok minden mászt biztosítanak - mindezt még rugalmasabban!

Ennek a lakatnak a különlegessége a különösen magas kengyel. Ezzel a lakatot még rugalmasabban elhelyezheti a különböző helyeken. A lakat kengyele ezen túlmenően acél keménységű és kettős reteszelésű. A precíziós zárszerkezettel rendelkező 116 HB Profi belső részét a sárgaréz ház optimálisan védi rozsdá ellen.

Funkció:

Az **azonos kulcs** azt jelenti, hogy a kulcs **több** zárat ill. hengerzárát nyit.

Tartalom:

Lakat 2 kulccsal.

Műszaki leírás

Kulcsok száma	2
Zárak száma	1
Zárás	megosztott kulcs
Kettes reteszelésű kengyel	igen
kulcslyuk fedéllel	nem
Ház anyaga	Sárgaréz
Ház Ø	40 mm
Belső kengyelmagasság	60 mm
Sorozat	116 Profi
Magas kengyel	igen
Edzett kengyel	igen
Termék fajtája	Lakat