

## PRYOR

**Beütőbetű készlet, 27 darabos Normál írás A – Z, &, Írasmagasság: 5mm**



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085430 5
GTIN	5022044002951
Árucikk kategória	08W

### Leírás

#### Kivitel:

Szívós acélból, különösen precíz gépi metszéssel és mélységhatárolóval; pontosan központos. Kalibrált, edzett szár. Edzett ütőfej a nagyobb munkabiztonság érdekében. Műanyag dobozban.

**Nagy teljesítményű precíziós beütő**, vegyileg nikkelezett, hosszú élettartam.

**Normál írás**; tehát a beütött jel a munkadarabon közvetlenül olvasható.

#### Felhasználás:

**Max. 1200 N/mm<sup>2</sup> szilárdságú** anyagok jelöléséhez.

#### Alkatrész:

Külön beütőszámok a 085411 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085411 sz. 3/1 méret. Külön beütőbetűk a 085431 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085431 sz. 3/A méret.

#### Figyelem:

Külön rendelésre bármilyen jellegű további kézi- és gépi beütők szállíthatók, (pl. beütő céglogóval). Szállítás külön ajánlatkérés alapján.

### Műszaki leírás

Szárvastagság	9,5
Írasmagasság	5 mm

Teljes hossz	70 mm
Termék fajtája	Kézi beütő bélyeg

## Tartozék

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 5/L mm	085431 5/L
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 5/X mm	085431 5/X
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 5/K mm	085431 5/K
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 5/T mm	085431 5/T
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 5/E mm	085431 5/E
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 5/G mm	085431 5/G
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 5/C mm	085431 5/C
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 5/R mm	085431 5/R
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 5/F mm	085431 5/F
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 5/N mm	085431 5/N
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 5/B mm	085431 5/B
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 5/J mm	085431 5/J
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 5/V mm	085431 5/V
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 5/H mm	085431 5/H

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 5/P mm	085431 5/P
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 5/U mm	085431 5/U
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 5/O mm	085431 5/O
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 5/Q mm	085431 5/Q
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 5/I mm	085431 5/I
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 5/Y mm	085431 5/Y
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 5/W mm	085431 5/W
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 5/A mm	085431 5/A
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 5/D mm	085431 5/D
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 5/S mm	085431 5/S
Beütő bélyeg tartó Típus GRIP	085475 GRIP
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 5/& mm	085431 5/&
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 5/Z mm	085431 5/Z
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 5/M mm	085431 5/M