

**ER-Spannzangenfutter AD alak, BT 40 A = 100, ER szorítópatron mérethez: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302767 40
GTIN	4062406230074
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp.

- **Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Kiváló minőségű precíziós felfogó anyja.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a **DIN 6499 A és B alak szerint.**

Tartalom:

ER felfogó anyja.

Különleges tartozék:

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 ill. 613300 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Forgácsolási stratégia: HPC

Befogási tartomány: 3 - 26 mm

A-méret kinyúlási hossz: 100 mm

Külső Ø D: 63 mm

Tartalék ER felfogó anyja: 40

ER szorítókulcs: 40

Műszaki leírás

ER szorítókulcs	40
Befogási tartomány	3 - 26 mm
Tartalék ER felfogó anya	40
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Külső Ø D	63 mm
Befogó	BT 40 A = 100
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	AD
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
--	-----------