

**ER-Spannzangenfutter AD alak, BT 40 A = 100, ER szorítópatron mérethez: 32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302767 32
GTIN	4062406230067
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp.

- **Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Kiváló minőségű precíziós felfogó anyja.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a **DIN 6499 A és B alak szerint.**

Tartalom:

ER felfogó anyja.

Különleges tartozék:

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 ill. 613300 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Forgácsolási stratégia: HPC

Befogási tartomány: 2 - 20 mm

A-méret kinyúlási hossz: 100 mm

Külső Ø D: 50 mm

Tartalék ER felfogó anyja: 32

ER szorítókulcs: 32

Műszaki leírás

Tartalék ER felfogó anyja	32
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Külső Ø D	50 mm
Befogási tartomány	2 - 20 mm
ER szorítókulcs	32
Befogási Ø D ₁	2-20 mm
Befogó	BT 40 A = 100
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	AD
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 32	309680 32
--	-----------