

HOLEX**ER szorítópatronos befogó AD alak, BT 50 A = 100, ER szorítópatron mérethez: 32****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 302827 32 |
| GTIN | 4062406230104 |
| Árucikk kategória | 32A |

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp.

- Minden szár **finom üvegyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Kiváló minőségű precíziós felfogó anya.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a **DIN 6499 A és B alak szerint.**

Tartalom:

ER felfogó anya.

Opcionális tartozék:

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 ill. 613300 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------|-------|
| ER szorítókulcs | 32 |
| Külső Ø D | 50 mm |
| Tartalék ER felfogó anya | 32 |

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Befogási tartomány | 2 - 20 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 100 mm |
| Befogási $\varnothing D_1$ | 2-20 mm |
| Befogó | BT 50 A = 100 |
| Befogó szabvány | ISO 7388-2 |
| Befogó szabvány | JIS B6339 |
| Alak | AD |
| Körfutási pontosság | $\leq 3 \mu\text{m}$ |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |

Tartozék

| | |
|--|-----------|
| ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 32 | 309680 32 |
|--|-----------|