

HOLEX**ER szorítópatronos befogó AD alak, BT 50 A = 100, ER szorítópatron mérethez: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302827 40
GTIN	4062406230319
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp.

- Minden szár finom üvegyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G6,3/18000 min⁻¹.
- Kiváló minőségű precíziós felfogó anya.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a **DIN 6499 A és B alak szerint**.

Tartalom:

ER felfogó anya.

Opcionális tartozék:

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 ill. 613300 sz.

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Műszaki leírás

Külső Ø D	63 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
ER szorítókulcs	40

Befogási tartomány	3 - 26 mm
Tartalék ER felfogó anya	40
Befogási $\varnothing D_1$	3-26 mm
Befogó	BT 50 A = 100
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	AD
Körfutási pontosság	$\leq 3 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
--	-----------