

**HOLEX****Menesztőlapos befogó AD alak, BT 50 A = 100, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302667 20
GTIN	4062406230432
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	20
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Külső Ø D	52 mm
Befogó	BT 50 A = 100
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	AD

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 18000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

---

## Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 20 mm	309900 20
--	-----------