




Furatmérő, standard OD rozsdamentes, Hüvely Ø D: 80-100mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	435155 80-100
GTIN	2050001951113
Árucikk kategória	46D

Leírás

Kivitel:

Az OD furatmikrokátorok mechanikus két ponton mérő összehasonlító készülékek maximális igényekhez. Edzett mérőhüvelyek. 3 – 100 mm furatokhoz. A mérőhüvely általi központosítás megakadályozza a billenési hibát, így a felhasználótól függetlenül maximális pontosságot garantál. Az átfordulási pont keresése nem szükséges. Kijelzőként 8 h6 szár Ø-jű mérőórák és finomkijelzők használhatók.

- **Ismétlési pontosság 1 µm.**
- **Robusztus és megbízható.**
- **Minimális mérési idő maximális mérési biztonság mellett.**
- **Menetes csatlakozó túske / tartó M10×1.**

Korrózió ellen rozsdamentes acélból készült mérőhüvely.

Felhasználás:

3 – 100 mm furatokhoz. A sorozatgyártás minőségbiztosításához manuális és automatikus méréseknél.

Tartalom:

Mérőhüvely két radiálisan mozgó, 180°-kal eltolt HM tapintócsappal.

Opcionális tartozék:

Finomkijelző 434674 sz., induktív finomkijelző 434670 sz., balrafutó mérőóra 434807 sz. 10 méret, digitális mérőóra 434322 sz., tartó a dugós mérőeszközhöz 435160 sz., beállító gyűrűk 484030 sz., mérésmélység hosszabbítók, szögidomok és mélységütközők külön ajánlatkérésre.

Figyelem:

A rendelésnél kérjük adja meg a pontos furattűrést **is pl.:**

435154 sz. 6–12 **10H7** méret,

435154 sz. 6–12 **10 + 0,15 / – 0,01** méret,

435154 sz. 6–12 **9,990 / 10,15 méret.**

Finomkijelzők használata esetén egy külön 434920 sz. 10 méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16 méretű mérőtapintó szükséges.

- **Dugós mérőeszköz nagy furatokhoz (max. Ø 500), beszúrásokhoz és hornyokhoz, valamint 3 pontos kivitel külön ajánlatkérésre.**
- **10 µm tűrésstartomány vagy 5-ös minőségű és finomabb finomillesztés külön ajánlatkérésre szállítható.**
- **> 0,2 mm mérésstartomány külön ajánlatkérésre szállítható.**
- **Nagyobb rádiuszú, valamint rubin, kerámia és DLC bevonatos mérőérintkezők kaphatóak.**

Műszaki leírás

Homlokméret h	4 mm
Ismétlési pontosság	1 µm
Hüvelyméret H	33 mm
Tapintási erő	2 N
Minőség	6 mm
Minőség	12 mm
Minőség	8 mm
Minőség	13 mm
Minőség	9 mm
Minőség	11 mm
Minőség	7 mm
Minőség	10 mm
Tűrésmező	V
Tűrésmező	U
Tűrésmező	T
Tűrésmező	B
Tűrésmező	S
Tűrésmező	R
Tűrésmező	P
Tűrésmező	M

Túrésmező	N
Túrésmező	K
Túrésmező	JS
Túrésmező	H
Túrésmező	J
Túrésmező	G
Túrésmező	A
Túrésmező	FG
Túrésmező	F
Túrésmező	E
Túrésmező	EF
Túrésmező	D
Túrésmező	CD
Túrésmező	C
Túrésmező	ZB
Túrésmező	ZC
Túrésmező	ZA
Túrésmező	Z
Túrésmező	D
Túrésmező	D
Névleges méret	80 - 100 mm
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Kalibrálás	C4
Termék fajtája	Furatmérő tűske mérőfej

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max.
méréstartomány 160 mm

023210 160

Tartozék

Tartó furatmérőhözOD Tartóhossz 105 mm

435160 105