



Automata hegesztőmaszk 3M™ Speedglas™ 9100X, Szín: BLACK



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 097912 BLACK |
| GTIN | 4046719186792 |
| Árucikk kategória | 040 |

Leírás

Kivitel:

Automata hegesztőmaszk kiemelkedő optikai tulajdonságokkal, **megbízható védelmet nyújt sugárzással**, hővel és szikrákkal szemben a munkadarabra való egyidejű **pontos rálátás** mellett. Kellemes munkavégzés a **torzításmentes látásnak** és **egyenletes sötétítésnek** köszönhetően. A különböző hegesztési munkákhoz **hét sötét fokozat** között lehet választani, ezzel elkerülhető a túlerőltetés és növeli a munkavégzés minőségét. Minden védelmi fokozat fixen előre beállítható, pl. a 3. világos fokozat köszörülési munkákhoz. A **szabadalmaztatott fejpánt** nagyobb viselési kényelmet biztosít, felhajtott maszk esetén is. A fej melletti szoros megvezetésnek köszönhetően a felhajtáskor a súlypont optimálisan helyeződik át. **Sötét védelmi fokozatok:** 5, 8, 9 – 13. **Világos fokozat:** 3. 3 V lítium elemmel (élettartam 2.500 óra). **Hegesztő szűrő látómező:** 54 × 107 mm.

Szabvány:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Kapcsolási idő világosról sötétre: 0,1 ms

Kapcsolási idő világosról sötétre: 40 - 1300 ms

Osztályozás EN 379 szerint: 1 / 1 / 1 / 2

Műszaki leírás

Adatlap

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Osztályozás EN 379 szerint | 1 / 1 / 1 / 2 |
| Kapcsolási idő világosról sötétre | 0,1 ms |
| Kapcsolási idő világosról sötétre | 40 - 1300 ms |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszám | 081560 CR2032 |
| A tartalmazott elemek száma | 1 |
| Energiaellátás | Elemes |
| Termék fajtája | Hegesztőmaszk |