

**NOVUS**<sup>®</sup>**Akkus tűzőgép, Gyártó jelölése: J214EA****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078409 J214EA
GTIN	4009729053683
Árucikk kategória	07E

**Leírás****Kivitel:**

Felhasználóbarát és ergonomikus profi tűzőgép finom és lapos drótkapocs, valamint szegek pontos beütéséhez.

- **Utántöltő rendszer a gyors és problémamentes utántöltés érdekében.**
- **Távtartó ütköző kapocssorok párhuzamos elhelyezéséhez.**
- **Ütőerő beállítás.**
- **Szabadalmaztatott biztonsági kireteszelés.**
- **Szűk helyeken is jó hozzáférés.**
- **Kapocs kémlelő ablak a töltés ellenőrzéséhez.**

**Kézre álló akkus tűzőgép** Soft-Touch markolat felülettel. Szabad kilövés védelemmel a nagyobb biztonság érdekében. LED-es lámpák a munkaterület megvilágításához.

**Tartalom:**

Inkluzív Li-Ion akkumulátor, töltőkészülék és szállítóköffer.

**Figyelem:**

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat a 078408 sz. alatt talál.

**Műszaki leírás**

Kapocs maximális beütési mélysége	14 mm
-----------------------------------	-------

Gyártó jelölése	J-214
Hozzávaló kapocs típus	E, A
Súly	2,7 kg
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Tűző

## Tartozék

Lapos drótkapocs készlet 1200 ill. 600 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 14 mm	078418 14
Szeg készlet 1000 ill. 2600 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 14 mm	078419 14
Finom drótkapocs készlet 5000 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 8 mm	078417 8
Finom drótkapocs készlet 5000 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 10 mm	078417 10
Finom drótkapocs készlet 5000 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 6 mm	078417 6
Finom drótkapocs készlet 5000 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 14 mm	078417 14
Li-Ion akku Típus N1,3	078408 N1,3